

ยางดุกับหัวยึด ESH-HDL-3-PK

หมายเลขชิ้นส่วน: 189248

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ที่วางถ้วยดูดชุดเซยความสูง	20 mm
ปริมาณ	0.252 cm ³
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
โครงสร้างเชิงโครงสร้างรวม	การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านข้าง พร้อมชุดเซยส่วนสูง
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด3
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	63 g
ประเภทของรั้ว	พร้อมน็อตล็อค
สิ่งที่แนบมาชุด	M4
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	PK-4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR เหล็ก
ผู้ถือวัสดุ	อลูมิเนียม ทองเหลืองชุบนิเกิล ปอม เหล็กตัด เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง