

ยางดุกับหัวยึด ESH-HDL-5-G

หมายเลขชิ้นส่วน: 189251

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ที่วางถวยดูดชุดเซยความสูง	30 mm
ปริมาตร	1.667 cm ³
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
โครงสร้างเชิงสรางสรรด	การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านข้าง พร้อมเซยส่วนสูง
การจัดวางถวยดูด	ขนาด5
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	273 g
ประเภทของร็ด	พร้อมน็อดล็ค
สิ่งที่แนบมาดูด	M10
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ผู้ถือวัสดุ	อลูมิเนียม ทองเหลืองชุบนิเกิล ปอม เหล็กตัด เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง