

ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ ESS-2-SS

หมายเลขชิ้นส่วน: 189266

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ	10 mm
ความกว้างปรกติ	0.6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด	2 mm
ปริมาณจกนม	0.002 cm ³
ความสามารถในการดีดออกของพัลส์	4 bar
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	ข้างต้น
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด 1
รูปร่างจกนม	กลมแบน
แรงดันใช้งาน	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
แรงดันปกติในการทำงาน	-70 kPa
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	-0.7 bar -10.15 psi
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 °C...180 °C
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	0.1 N
แรงดันข้างที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	0.5 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	0.1 g
ประเภทของรีด	ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 มม.
สี	โปรงใส
ความแข็งฝั่ง	50 +/- 5

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จุกเกลียววัสดุ	ทองเหลืองชุบนิเกิล
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถ้ายึดวัสดุ	VMQ (ซิลิโคน)