

ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ ESS-20-BU

หมายเลขชิ้นส่วน: 189379

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตัวดูดชดเชยความสูง	6 mm
รีศมีชิ้นงานขั้นต่ำ	40 mm
ความกว้างปรกติ	3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด	20 mm
ปริมาณจุกนม	1.6 cm ³
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	ข้างต้น
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด4
รูปร่างจุกนม	ทอพับยึดกลม 1.5 เทา
แรงดันใช้งาน	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
แรงดันปกติในการทำงาน	-70 kPa
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	-0.7 bar -10.15 psi
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	12.9 N
แรงต้านข้างที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	9.5 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	6.7 g
ประเภทของรีด	ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	M6
สี	สีฟ้า
ความแข็งฝั่ง	60 +/- 5

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จกเกลียววัสดุ	ทองเหลืองชุบนิเกิล เหล็กกล้าวไนซ์และชุบโครเมียม
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถ้ายึดวัสดุ	PUR