

ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ ESS-4X20-ON

หมายเลขชิ้นส่วน: 189409

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ความกว้างปรกติ | 2.5 mm |
| ขนาดถ้วยดูด | 4x20 มม. |
| ปริมาณจุกนม | 0.112 cm ³ |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ | ข้างตม |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| การจัดวางถ้วยดูด | ขนาด4 |
| รูปร่างจกนม | วงรีแบน |
| แรงดันใช้งาน | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| แรงดันปกติในการทำงาน | -70 kPa |
| จัดอันดับความกดตมในการทำงาน | -0.7 bar -10.15 psi |
| สื่อปฏิบัติการ | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-A1-L |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...70 °C |
| แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย | 3.4 N |
| แรงดันข้างแนวอนที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย | 4.5 N |
| แรงดันข้างแนวตั้งที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย | 11 N |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 2.5 g |
| ประเภทของรัด | ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ |
| การเชื่อมต่อสุญญากาศ | M6 |
| สี | สีดำ |
| ความแข็งฝ้ง | 50 +/- 5 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |

| | |
|--------------|--------|
| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
| ถ้วยดูดวัสดุ | NBR |