

# ข้อต่อสวมเร็วแบบตัว L QSL-1/2H-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 190623

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า  |
|--|---|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                   |
| ความกว้างปกติ                          | 6.8 mm  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                    |
| ออกแบบ                                 | ตัว L   |
| ขนาดบรรจุ                              | 1   |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                 | กด-ปล่อย เป็นหลัก                             |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar      |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...145 psi                         |
| การจำแนกทางทะเล                        | ดูใบรับรอง                                    |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้                             |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                 |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 15 g  |
| ข้อต่อลม 1                             | ลูกบ็อกซ์ Ø 1/2" "                            |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับทอลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 1/2" "   |
| อุณหภูมิแวดล้อม ฟาเรนไฮต์              | 14 °F...140 °F                                |
| แหวนปล่อยสี                            | สีเทา   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                        |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | PBT   |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                         | ปอม   |
| ซีลทอวัสดุ                             | NBR   |
| ส่วนเคลมปทอวัสดุ                       | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                   |