


เซ็นเซอร์ความดัน HB-1/4-QSM-3/16-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 190862

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันไม่ส่งคืน
ข้อต่อลม 1	QS-3/16
ข้อต่อลม 2	1/4 NPT
ประเภทของวัสดุ	ซิงโครไดต์
อัตราการไหลปกติ	216 l/min
แรงดันใช้งาน	-1 bar...10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ความดันแตกต่างขั้นต่ำ การเปิด	0.1 bar
ความดันแตกต่างขั้นต่ำ การปิด	0.2 bar
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	24 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS