


ยางดูแบบไม่มีตัวต่อ ESV-50-ES

หมายเลขชิ้นส่วน: 191037

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ	100 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางถวยดูด	50 mm
ปริมาตรจกนม	8.168 cm ³
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	ข้างต้น
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
รูปร่างจกนม	กลมลึกพิเศษ
แรงดันใช้งาน	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
แรงดันปกติในการทำงาน	-70 kPa
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	-0.7 bar -10.15 psi
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 °C...180 °C
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	103.6 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	12.6 g
สี	โปรงใส
ความแข็งผิ่	50 +/- 5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถวยดูดวัสดุ	VMQ (ซิลิโคน)