

# ยางดูแบบไม่มีตัวต่อ **ESV-80-EU**

หมายเลขชิ้นส่วน: 191044

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า  |
|--|---|
| รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ                    | 160 mm  |
| เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด               | 80 mm   |
| ปริมาณสุญญากาศ                         | 44.18 cm <sup>3</sup>                                       |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ                    | ข้างต้น   |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ  |
| รูปร่างจุกนม                           | กลมลึกพิเศษ   |
| แรงดันใช้งาน                           | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| แรงดันปกติในการทำงาน                   | -70 kPa   |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน           | -0.7 bar<br>-10.15 psi                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                         | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โชน III   |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                      |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...60 °C  |
| แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย          | 275 N   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 41 g  |
| สี                                     | สีฟ้า   |
| ความแข็งผิว                            | 60 +/- 5  |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                      |
| ถ้วยดูดวัสดุ                           | PUR   |