


ยางดูแบบไม่มีตัวต่อ **ESV-30-BN**

หมายเลขชิ้นส่วน: 191057

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ตัวดูดขีดเขยความสูง | 8 mm |
| รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ | 80 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด | 30 mm |
| ปริมาณจกนม | 4.07 cm ³ |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ | ข้างต้น |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| รูปร่างจกนม | ทอพิบยึดกลม 1.5 เทา |
| แรงดันใช้งาน | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| แรงดันปกติในการทำงาน | -70 kPa |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน | -0.7 bar -10.15 psi |
| สื่อปฏิบัติการ | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-A1-L |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...70 °C |
| แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย | 26.2 N |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 3.6 g |
| สี | สีดำ |
| ความแข็งฝั่ง | 50 +/- 5 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ถ้วยดูดวัสดุ | NBR |