

ยางดูแบบไม่มีตัวต่อ **ESV-80-BS**

หมายเลขชิ้นส่วน: 191068

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ตัวดูดขีดเขยความสูง | 10 mm |
| รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ | 430 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด | 80 mm |
| ปริมาณจกนม | 63.9 cm ³ |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ | ข้างต้น |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| รูปร่างจกนม | ทอพิบยึดกลม 1.5 เทา |
| แรงดันใช้งาน | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| แรงดันปกติในการทำงาน | -70 kPa |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน | -0.7 bar -10.15 psi |
| สื่อปฏิบัติการ | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โชน III |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -30 °C...180 °C |
| แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย | 213.6 N |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 39 g |
| สี | โปร่งใส |
| ความแข็งผิ่ | 50 +/- 5 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ถ้วยดูดวัสดุ | VMQ (ซิลิโคน) |