

# ยางดูแบบไม่มีตัวต่อ **ESV-30-CN**

หมายเลขชิ้นส่วน: 191073

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตัวดูดชดเชยความสูง	10.5 mm
รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ	80 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด	30 mm
ปริมาณจกนม	9.47 cm <sup>3</sup>
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	ข้างต้น
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
รูปร่างจกนม	ทอพับยึดกลม 3.5 เทา
แรงดันใช้งาน	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
แรงดันปกติในการทำงาน	-70 kPa
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	-0.7 bar -10.15 psi
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...70 °C
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	20.8 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	5.8 g
สี	สีดำ
ความแข็งฝั่ง	50 +/- 5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถ้วยดูดวัสดุ	NBR