


โซ่คัพ YSRW-10-17

หมายเลขชิ้นส่วน: 191195

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	10
ฮับ	17 mm
การทำให้อมาต ๑	ปรับตัวเอง ลักษณะอ่อนนุ่ม
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	3 m/s
เวลาพักพื้นที่อุณหภูมิต่ำ	0.2 s
รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด	1 s
ฟังก์ชัน	บทบาทเดียว กด
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
ความยาวคดทอน	17 mm
แรงกระแทกสูงสุด	700 N
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	8 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	30000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	0.03 J
แรงResetting	3.5 N
แรงแทรกต่ำสุด	25 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	54 g
ชวงมวล	20 kg
ประเภทของรัด	พร้อมเนื้อลึอก
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง