


ตัวกรองสุญญากาศ ESF-4B

หมายเลขชิ้นส่วน: 191204

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
กรองความบริสุทธิ์	10 µm
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...4 bar
การไหล @ สุญญากาศ = -0.075 MPa (-0.75 บาร์, -10.875 psi)	270 l/min
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	19 g
ประเภทของรัด	พร้อมเกลียวนอก ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ
พอร์ทลม	M6
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	M6
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
ตัวกรองวัสดุ	PVF
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม ทองเหลืองชุบนิเกิล