

ตัวชุดเชื่อม ESWA-5

หมายเลขชิ้นส่วน: 191207

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การขีดเชื่อม +/-	15 deg
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ขอตบอลกลม
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด5
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...4 bar
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	57 g
ประเภทของรัด	พร้อมเกลียวนอก
สิ่งที่แนบมาดูด	M10
พอร์ทลม	M10
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม ทองเหลืองชุบนิเกิล