

ซีลเรืองแสง MF-LD-230AC

หมายเลขชิ้นส่วน: 19144

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิทช์	ไฟ LED
ประเภทของรัด	บนโซลินอยดวาล์วพร้อมสกรูกลาง M3
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1.6 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	รูปร่าง B การออกแบบสี่เหลี่ยม MSF
แรงดันไฟฟ้าปกติในการทำงาน AC	230 V
ตัวต้านทานไฟกระชาก	4 kV
การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน	ปัจจุบัน
กำลังไฟฟักัด ซีลสองสว่าง	0.33 W
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+/- 10 %
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...85 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับมลพิษ	3
วัสดุที่อยู่อาศัย	TPE-U (PU)
สี	โปร่งใส