

# ตัวกรอง LF-D-5M-MAXI

หมายเลขชิ้นส่วน: 192559

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	แม็กซ์
ซีรีส์	D
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง +/- 5°
กรองความไวจิตร	5 µm
ทอระบายน้ำคอนเดนเสท	หมุนด้วยมือ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ตัวกรองพร้อมชุดแยกน้ำด้วยระบบแรงเหวี่ยง
ปริมาณคอนเดนเสทสูงสุด	80 cm <sup>3</sup>
ป้องกันถวญ	กรงป้องกันโลหะ
แรงดันใช้งาน	0 bar...16 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:9:-] ก๊าซเฉื่อย
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:8:4] ก๊าซเฉื่อย
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย พร้อมอุปกรณ์เสริม
ข้อต่อลม 1	แผ่นเชื่อมต่อ
ข้อต่อลม 2	แผ่นเชื่อมต่อ
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ตัวกรองวัสดุ	วิชาพลศึกษา
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ
เปลือกวัสดุ	PC