

# เกจวัดความดัน MA-50-1-G1/4-MPA

หมายเลขชิ้นส่วน: 192734

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| พื้นที่แสดงผล                          | 0 MPa...1 MPa  |
| โตมาตรฐาน                              | EN837-1  |
| เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด               | 50   |
| ป้องกันการระเบิด                       | หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง<br>โซน 1 (ATEX)<br>โซน 2 (ATEX)<br>โซน 21 (ATEX)<br>โซน 22 (ATEX) |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | เกจวัดแรงดันแบบ Bourdon  |
| ประเภทของวัด                           | การติดตั้งสาย  |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ก๊าซเฉื่อย<br>ของเหลวที่เป็นกลาง   |
| แรงดันใช้งาน                           | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi   |
| ปัจจัยโหลดกลับ                         | 0.66   |
| ระดับความแม่นยำในการวัด                | 2.5  |
| ระดับการป้องกัน                        | IP43   |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -20 °C...60 °C   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...60 °C   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L  |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS   |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ                    | ก่องหลัง   |
| พอร์ทลม                                | G1/4   |
| วัสดุที่สัมผัสโดยตรง                   | ทองเหลือง  |
| จุกเกลียววัสดุ                         | ทองเหลือง  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | สแตนเลส  |
| วัสดุในการดูหน้าต่าง                   | HP   |

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                          |
|--|---------------------------------|
| ที่อยู่อาศัย                           | สีดำ                            |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 70 g                            |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | ไม่มีอะเซทิลีน<br>ไม่มีออกซิเจน |
| สเกล                                   | มาตราส่วนเดียว<br>MPa (ภายนอก)  |