

ปลั๊กชอกเกต MSSD-EB-S-M14

หมายเลขชิ้นส่วน: 192745

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความถี่ในการเชื่อมต่อ	10
ประเภทของรีด	บนโซลีนอยดวาล์วพร้อมสกรูกลาง M2.5
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	17 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	4 พิน กระป๋อง รูปร่าง C
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	4 mm...6 mm
ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย	0.25 mm ² ...0.5 mm ²
ระดับการป้องกัน	IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ