

# ชุดอุปกรณ์สำหรับหยุด YSRWJ-5-8-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 192968

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	5
ฮับ	8 mm
การทำให้อยู่ในตำแหน่ง	ปรับตัวเอง ลักษณะอ่อนนุ่ม
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ปรับละเอียด	0.03 mm
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตซ์ความใกล้ชิด
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	2 m/s
เวลาพักที่อุณหภูมิห้อง	0.2 s
รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด	1 s
ฟังก์ชัน	บทบาทเดียว กด
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
ความยาวลวดทอง	8 mm
แรงกระแทกสูงสุด	200 N
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	1 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	10000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	0.01 J
แรงResetting	1 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	45 g
ประเภทของรีด	พร้อมน็อตล็อค
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง ชุบนิเกิล
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง