

# กระบอกลมแบบเบลโล่ EB-385-115

หมายเลขชิ้นส่วน: 193789

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	385
การติดตั้งที่จำเป็น Ø	400 mm
ฮับ	115 mm
ขยายความสูงสูงสุด	175 mm
มุมเอียงสูงสุด	15 deg
แม็กซออฟเซต	10 mm
ความสูงขั้นต่ำในการติดตั้ง	51 mm
ฟังก์ชัน	บัพบาทเดียว
แรงดันใช้งาน	0 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [:-:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...70 °C
แรงResetting	300 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	5900 g
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน
พอร์ทลม	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุผสม	ไม่มี/BR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็ก ชุบสังกะสี