

กระบอกลูกสูบ DZF-1^{'''}-1/2^{'''}-A-P-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 194159

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	0,5 in
Øลูกสูบ	1'''
มุมบิดสูงสุดของก้านลูกสูบ +/-	1 deg
การทำให้อมาต ๑	แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
ป้องกันการหมุน/คู่มือ	ลูกสูบวงรี
แรงดันใช้งาน	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงสืบทกลับ	247 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ลวงหนา	295 N
ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.	40 g
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	6 g
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.	168 g
พอร์ทลม	10-32UNF-2B
วัสดุหม	อลูมิเนียม
ซีลวัสดุ	FPM TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าโรสเนมอัลลอยด์สูง