

กระบอกลูกสูบ DZF-1 1/4"-1"-A-P-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 194183

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ฮับ | 1 in |
| Øลูกสูบ | 1 1/4 " " |
| มุมบิดสูงสุดของก้านลูกสูบ +/- | 0.8 deg |
| การทำให้อมาต ๑ | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน |
| ฟังก์ชัน | การแสดงคู |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ | ลูกสูบวงรี |
| แรงดันใช้งาน | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -20 °C...80 °C |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงสืบทกลับ | 415 N |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ลวงหนา | 483 N |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม. | 65 g |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม. | 180 g |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม. | 9 g |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม. | 272 g |
| พอร์ทลม | 1/8 NPT |
| วัสดุหุ้ม | อลูมิเนียม |
| ซีลวัสดุ | FPM TPE-U (PU) |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด |
| ก้านลูกสูบวัสดุ | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |