


เครื่องปรับความดันแม่นยำ LRPS-1/4-4

หมายเลขชิ้นส่วน: 194692

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| การป้องกันการดำเนินการ | ลูกบิดแบบหมุน พร้อมตัวล็อคในตัว |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | วาล์วควบคุมไดอะแฟรมแม่นยำที่ควบคุมโดยนักบิน |
| ฟังก์ชันตัวควบคุม | ค่าคงที่แรงดันขาออก ด้วยการระบายอากาศรอง |
| ระดับความดัน | G1/8 พร้อมแล้ว |
| แรงดันใช้งาน | 0.1 MPa...1.2 MPa 1 bar...12 bar |
| ช่วงควบคุมแรงดัน | 0.05 bar...4 bar |
| ความดันฮีเทอริซิสสูงสุด | 0.02 bar |
| อัตราการไหลปกติ | 2000 l/min |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ก๊าซเฉื่อย |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | ไม่สามารถทาน้ำมันได้ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิปานกลาง | -10 °C...60 °C |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 410 g |
| ประเภทของรัด | การติดตั้งแผงด้านหน้า การติดตั้งสาย พร้อมอุปกรณ์เสริม |
| ขอตอล 1 | G1/4 |
| ขอตอล 2 | G1/4 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ซิลวีสดู | NBR |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียม |