

# ทอลมพลาสติก PLN-8X1,25-SW

หมายเลขชิ้นส่วน: 195282

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า  |
|--|---|
| นอก Ø                                  | 8 mm  |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล   | 50 mm   |
| Øภายใน                                 | 5.9 mm  |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ                  | 23 mm   |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi   |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน          | น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่ 0 - 50 °C   |
| อนุญาต                                 | MOT   |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                 | B 013277 0506 00  |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง)   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L  |
| คลาสคลีนรูม                            | องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1  |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -30 °C...80 °C  |
| น้ำหนักสินค้าตามความยาว                | 0.0214 kg/m   |
| พอร์ท                                  | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 8 mm<br>สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 6 มม. พร้อมนอตยูเนียน<br>สำหรับจุกนมแบบเสียบปลั๊กด้านใน Ø 6 มม. |
| สี                                     | สีดำ  |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS  |
| วัสดุท่อ                               | โพลีเอทิลีน   |