

Cable socket ASI-SD-FK180

หมายเลขชิ้นส่วน: 196089

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรีด	มีรูทะลุ
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	6.2 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	2 พิน ตรงได้
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	75 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC	60 V
ความดัน	3 A
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	1.5 mm ²
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยึดหยุน	-5 °C...50 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-30 °C...85 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	สึบรอนซ์