


แผ่นยึด VN-T6-BP-NRH

หมายเลขชิ้นส่วน: 196956

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
แรงบิดกระชับสูงสุด	0.8 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	12.4 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ พร้อมราง DIN
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่น	เสริมความแข็งแรงด้วย PA
ตัวเลื่อนวัสดุ	POM