


วาล์วเปิด HE-N1/2-LO

หมายเลขชิ้นส่วน: 197130

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ฟังก์ชันการระบายอากาศ	คืนแรงไม่ได้
ประเภทการกระตุ้น	โดยตรง
แรงดันใช้งาน	1 bar...10 bar
ค่า C	28.13 l/sbar
คาช	0.28
อัตราการไหลปกติ	6200 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
ประเภทของรีด	ขันสกรูได้
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ทิศทางการไหล	กลับไม่ได้
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1100 g
ขอตอลม 1	1/2 NPT
ขอตอลม 2	1/2 NPT
ขอตอลม 3	1NPT
ซีลวัสดุ	NBR TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ