


แมนนิโฟลด์ MHA1-P2-2-M3

หมายเลขชิ้นส่วน: 197207

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	2
แรงดันใช้งาน	0 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ	มีรูทะลุ
ประเภทของวาล์วยึด	ด้วยเกลียวใน
ขั้วต่อลม 1	M7
ขั้วต่อลม 2	M3
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด