


# แมนนิโฟลด์ MHA1-PR8-3-M3-PI-PCB

หมายเลขชิ้นส่วน: 197250

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	8
แรงดันใช้งาน	0 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...40 °C
ประเภทของวาล์วยึด	ดวอยเกลียวใน
ขอตอล 1	M5
ขอตอล 2	M3
ขอตอล 3	M5
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด