


ตัวเก็บเสียง UO-1/4

หมายเลขชิ้นส่วน: 197584

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ตัวปิดเสียงแบบเปิด
แรงดันใช้งาน	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	8 g
พอร์ทลม	G1/4
วัสดุตัวกันกระแทก	วิชาพลศึกษา
จุดเกลียววัสดุ	วิชาพลศึกษา
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS