

ท่อพลาสติกเกลียว PUN-6X1-S-1-BL

หมายเลขชิ้นส่วน: 197590

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระยะเวลาในการทำงาน	1 m
นอก Ø	6 mm
ความยาวเปลือก	0.344 m
Øภายใน	4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่คดเคี้ยว	46 mm
จำนวนรอบ	23
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.95 bar...10 bar
อนุญาต	MOT
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	B 013277 0506 00
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-35 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	51 g
พอร์ทลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 6 มม. สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 4 มม. พร้อมน็อตยูนิเนียน [สำเนา] สำหรับปลั๊กอินเกลียวขอต่อเส้นผ่าศูนย์กลางภายในเป็น 4-mm
สี	สีฟ้า
ความแข็งฝั่ง	D 52 +/-3
วัสดุท่อ	TPE-U (PU)