

ท่อพลาสติกเกลียว PUN-10X1,5-S-2-BL

หมายเลขชิ้นส่วน: 197597

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระยะเวลาในการทำงาน	2 m
นอก Ø	10 mm
ความยาววาล์ว	0.43 m
Øภายใน	7 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่คดเคี้ยว	80 mm
จำนวนรอบ	22
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.95 bar...10 bar
อนุญาต	MOT
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	B 013277 0506 00
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-35 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	250 g
พอร์ทลม	สำหรับต่อปลั๊กภายนอก Ø 10 มม.
สี	สีฟ้า
ความแข็งผิว	D 52 +/-3
วัสดุท่อ	TPE-U (PU)