

# ท่อพลาสติกเกลียว PUN-4X0,75-S-1,5-SW

หมายเลขชิ้นส่วน: 197604

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า  |
|--|---|
| ระยะเวลาในการทำงาน                     | 1.5 m   |
| นอก Ø                                  | 4 mm  |
| ความยาวบล็อกลูก                        | 0.384 m   |
| Øภายใน                                 | 2.6 mm  |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่คดเคี้ยว           | 25 mm   |
| จำนวนรอบ                               | 70  |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.95 bar...10 bar  |
| อนุญาต                                 | MOT   |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                 | B 013277 0506 00  |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:-:-]   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -35 °C...60 °C  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 42 g  |
| พอร์ทลม                                | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 4 มม.<br>สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 3 มม. พร้อมน็อตยูเนียน<br>สำหรับจุกนมแบบเสียบปลั๊กด้านใน Ø 3 มม. |
| สี                                     | สีดำ  |
| ความแข็งฝั่ง                           | D 52 +/-3   |
| วัสดุท่อ                               | TPE-U (PU)  |