

ท่อพลาสติกเกลียว PUN-10X1,5-S-6-SW

หมายเลขชิ้นส่วน: 197613

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ระยะเวลาในการทำงาน | 6 m |
| นอก Ø | 10 mm |
| ความยาวบล็อกลูก | 0.91 m |
| Øภายใน | 7 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่คดเคี้ยว | 80 mm |
| จำนวนรอบ | 70 |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | -0.95 bar...10 bar |
| อนุญาต | MOT |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน | B 013277 0506 00 |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -35 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 760 g |
| พอร์ทลม | สำหรับต่อปลั๊กภายนอก Ø 10 มม. |
| สี | สีดำ |
| ความแข็งผิว | D 52 +/-3 |
| วัสดุท่อ | TPE-U (PU) |