

Duo spiral plastic tubing PUN-8X1,25-S-1-DUO-BS

หมายเลขชิ้นส่วน: 197623

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระยะเวลาในการทำงาน	1 m
นอก Ø	8 mm
ความยาววาล์ว	0.408 m
Øภายใน	5.7 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่คดเคี้ยว	60 mm
จำนวนรอบ	12
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.95 bar...10 bar
อนุญาต	MOT
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	B 013277 0506 00
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-35 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	130 g
พอร์ทลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 8 mm สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 6 มม. พร้อมนอตยูเนียน สำหรับจุกนมแบบเสียบปลั๊กด้านใน Ø 6 มม.
สี	ฟ้า/ดำ
ความแข็งฝั่ง	D 52 +/-3
วัสดุท่อ	TPE-U (PU)