

Duo spiral plastic tubing PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS

หมายเลขชิ้นส่วน: 197626

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระยะเวลาในการทำงาน	1 m
นอก Ø	10 mm
ความยาวสล็อก	0.41 m
Øภายใน	7 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่คดเคี้ยว	80 mm
จำนวนรอบ	9.5
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.95 bar...10 bar
อนุญาต	MOT
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	B 013277 0506 00
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-35 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	220 g
พอร์ทลม	สำหรับต่อปลั๊กภายนอก Ø 10 มม.
สี	ฟ้า/ดำ
ความแข็งผิว	D 52 +/-3
วัสดุท่อ	TPE-U (PU)