

ท่อพลาสติกเกลียว PPS-6-7,5-1/4-BL

หมายเลขชิ้นส่วน: 19796

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ระยะเวลาในการทำงาน | 7.5 m |
| นอก Ø | 7.8 mm |
| ความยาววาล์ว | 0.43 m |
| Øภายใน | 6.2 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่คดเคี้ยว | 75 mm |
| จำนวนรอบ | 43 |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | -0.95 bar...17.2 bar |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -30 °C...80 °C |
| แรงบิดกระชับที่กำหนด | 11 Nm |
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย | ± 20 % |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 298 g |
| ข้อต่อ 1 | เกลียวนอก G1/4 |
| ข้อต่อ 2 | เกลียวนอก G1/4 |
| สี | สีฟ้า |
| วัสดุเกลียวเชื่อมต่อ | ทองเหลือง |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุป้องกันการหักงอ | เหล็ก ชุบสังกะสี |
| วัสดุท่อ | PA12-P |