

ยูเนียนนัท MCK-PK-4-R

หมายเลขชิ้นส่วน: 205257

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ขนาด | เกลียวตัวเมีย M8x1 |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด | 0 psi...145 psi |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิตั้งแต่ | -10 °C...60 °C |
| ข้อต่อ 1 | สำหรับท่อขนาดนอก Ø 6 มม. สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 4 มม. พร้อมน็อตยูเนียน |
| วัสดุเนื้อยูเนียน | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด ชุบผิวอลูมิเนียม |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |