


# ง่ามยึดกระบอกลูกสูบที่พื้น LBG-100-R3

หมายเลขชิ้นส่วน: 2078799

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                              | มูลค่า  |
|--|---|
| ขนาด                                     | 100   |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                        | ตามต้องการ  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK          | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ   | VDMA24364-B2-L  |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 5% ข้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด |
| อุณหภูมิโดยรอบ                           | -40 °C...150 °C   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                         | 1375 g  |
| วัสดุหมายเหตุ                            | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS  |
| วัสดุยึด                                 | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง   |
| วัสดุโบลท์                               | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง   |
| ฟิวส์วัสดุ                               | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง   |