


ข้อต่อสวมเร็ว KS4-N-6

หมายเลขชิ้นส่วน: 2152

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ความกว้างปอร์ต | 4.5 mm |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่สมบูรณ์ | -0.95 bar...12 bar |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 15 g |
| ข้อต่อลม 1 | N-6 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |