


# ชุดต่อ EAMM-A-D32-40P-S1

หมายเลขชิ้นส่วน: 2207372

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                 |
|--|------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ             |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โชน III      |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -25 °C...60 °C         |
| ความชื้นสัมพัทธ์                       | 0 - 95 %               |
| ระดับการป้องกัน                        | IP65                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C         |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้                    | 1.6 Nm                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 160 g                  |
| ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส              | D32A<br>D32B           |
| อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์                 | 40P                    |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |