


ห้องขอตอ EAMK-A-D32-35A-40P

หมายเลขชิ้นส่วน: 2207509

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามตอการ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 °C...60 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 - 95 % |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 110 g |
| ตัวกระตุ้นหีสอินเตอร์เฟส | D32C |
| ตัวเรือนคลัตช์หีสอินเทอร์เฟส | 40P |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |