


# ชุดติดตั้งแหวน DAMT-V1-50-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 2214909

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                              | มูลค่า  |
|--|---|
| ขนาด                                     | 50  |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                     | ISO 15552 (ก่อนหน้านี้รวมถึง VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK          | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ   | VDMA24364-B2-L  |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง เป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 1%<br>ขอยกเว้น ไทเทเนียม แฝงวงจรมีฟ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด |
| อุณหภูมิโดยรอบ                           | -40 °C...150 °C   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                         | 602.2 g   |
| วัสดุหมายเหตุ                            | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS  |
| วัสดุสาร                                 | เหล็ก<br>สังกะสี  |
| หมุดเดี่ยววัสดุ                          | เหล็กกล้าไนซ์   |
| ตัวหนีบวัสดุ                             | เหล็กกล้าไนซ์   |
| แท่งวัสดุ                                | เหล็กกล้าโรสนิมอัลลอยด์สูง  |