


ชุดต่อ EAMM-A-D40-67A-S1

หมายเลขชิ้นส่วน: 2256695

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	12.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	440 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	D40A D40B
อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์	67A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS