

Connecting shaft KSK-A-70-

หมายเลขชิ้นส่วน: 2261462

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	70
ความยาวระบุ	200 mm...2000 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวนอน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS