

สายเชื่อมต่อ NEBV-C-S1WA25HS-K-2.5-N-LE25-S10

หมายเลขชิ้นส่วน: 2265131

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---------------------------------|
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน | DIN 47100 |
| การกำหนดสาย | ไม่มีที่ใส่ป้าย |
| ความถี่ในการเชื่อมต่อ | 50 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 460 g |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 พังกซ์ | หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ | สี่เหลี่ยม |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ | กระป๋อง |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เตารับสายเคเบิล | มุม |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ | Sub-D |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ | 25 |
| การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขนาด | 25 |
| ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด | สกรู 2x 4-40 UNC มีตราประทับ |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 พังกซ์ | หน้าควบคุม |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ | สายเคเบิล |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ | ปลายเปิด |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสาสายไฟ | 25 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC | 0 V...30 V |
| พิกัดกระแสที่ 40°C | 2.6 A |
| การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| ความยาวสายเคเบิล | 2.5 m |
| คุณสมบัติสาย | คาเรมตัน |
| รัศมีการตัด, การเดินสายเคเบิลแบบตายตัว | 41 mm |
| รัศมีการตัด, การเดินติดตั้งสายแบบหยึดหยุ่น | 122 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | 10.2 mm |
| ความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | ±0.25mm |
| การประกอบสายเคเบิล | 25 x 0.34 มม. ² |
| ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย | 0.34 mm ² |
| ระดับการป้องกัน | IP65 IP67 IP69K |
| หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน | ในสภาพการติดตั้ง |

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|----------------------------------|
| คุณสมบัติพิเศษ | ทำความสะอาดง่าย |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -5 °C...60 °C |
| อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยึดหยุน | -5 °C...60 °C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 °C...40 °C |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง) | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ระดับมลพิษ | 3 |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง |
| วัสดุปลอกสาย | พีวีซี |
| สีปลอกสาย | สีเทา |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | PA เสริมแรง |
| ที่อยู่อาศัยสี | สีเทา |
| วัสดุสกรู | สแตนเลส |
| ซีลวัสดุ | EPDM |
| หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ | ทองบรอนซ์ |
| ปลอกหุ้มฉนวนวัสดุ | พีวีซี |