


# ชุดเกียร์ EMGA-80-P-G5-EAS-80

หมายเลขชิ้นส่วน: 2297691

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์	80 mm
มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน	80 mm
ฟันเฟือง	0.12 deg
ประเภทเกียร์	เกียร์แพลนเนตตารี
อัตราทดเกียร์	5:1
ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์	7000 rpm
อุณหภูมิการทำงานของกรรปุกเกียร์	-25 °C...90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP54
แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง	110 Nm
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกรรปุกเกียร์	0.45 kgcm <sup>2</sup>
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	176 Nm
ประสิทธิภาพสูงสุด	98 %
ความแข็งแรงของแรงบิด	6 Nm/arcmin
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2000 g
เอาต์พุตกรรปุกอินเทอร์เฟซ	80G
ไดรฟ์เกียร์อินเทอร์เฟซ	80P
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS