


ตัวชดเชยช่วงเวลา DARD-L1-32-M

หมายเลขชิ้นส่วน: 2349276

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|-------------------------------|
| ขนาด | 32 |
| ส่วนเบี่ยงเบนในแนวนอน +/- | 2.5 mm |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| โหลดสูงสุดระยะยาวที่อนุญาตในทิศทางของแรง +/- | 1300 N |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 275 g |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| อะแดปเตอร์วัสดุ | เหล็กกล้าไนซ์ |
| วัสดุโบลท์ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |
| วัสดุบุช | เหล็กชุบสังกะสี |
| ขอตอวัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
| วัสดุสกรู | เหล็กเคลือบ |