


ชุดตัวแปลง DHAA-G-H2-25-B13G-63

หมายเลขชิ้นส่วน: 2367800

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ขนาด | 63 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 397 g |
| ประเภทของรัด | ด้วยรูทูลและสกรู พร้อมปลอกตรงกลางและหมุด |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์ | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด |
| วัสดุสกรู | เหล็ก |
| วัสดุขององค์ประกอบที่อยู่ตรงกลาง | เหล็ก |